

socle prise tableau droit TN - plastron 75x75, fixation 60x60




| Description de l'article | |
|--------------------------------------|---|
| Référence | 13928 |
| EAN | 4024941139281 |
| Groupe de produits | socle de prise tableau Quick-Connect TN droit |
| Intensité | 16A |
| Nombre de pôles | 4p |
| Disposition des phases | 3P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 9h |
| Tension | 200 à 250V |

| Description de l'article | |
|--|--|
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Type alim. n° | VG 96919 AS 020 |
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | vert bronze |
| Couleur de l'appareil | anneau à baïonnette bronze vert RAL 6031-F9, couvercle rabattable vert bronze RAL 6031-F9, boîtier vert bronze RAL 6031-F9 |
| Connectique | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs | 4,0 mm ² |
| Entrée de câble | autre |
| Hauteur de l'appareil en mm | 84mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 78.5mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 95mm |
| Dimension verticale du plastron en mm | 75mm |
| Dimension horizontale du plastron en mm | 75mm |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm | 60mm |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 60mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|--|
| | Le couvercle à baïonnette est fixé au boîtier avec une bande de fixation |

| Données logistiques | |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire | 0.17 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941139281 |
| Longueur | 95 mm |
| Largeur | 78,5 mm |
| Hauteur | 84 mm |
| Poids | 0,171 kg |
| Volume | 626,43 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941838146 |
| Longueur | 245 mm |
| Largeur | 177 mm |
| Hauteur | 185 mm |
| Poids | 1,833 kg |
| Volume | 7 140 ccm |



4 MB 125

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| b | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| c | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| d | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| e ø | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| f | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| h | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| i | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| k | 77,0 | 83,0 | 93,0 | 98,0 | 98,0 | 107,0 |
| l ø | 45,0 | 75,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| m | 4,0 | 7,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 17,0 |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |